

FOR900QD FOR900D-QD

产品说明书

USER MANUAL

呼叫中心
专用耳机



降噪 通话清晰 宽带音频 轻盈舒适

北恩呼叫中心耳机

FOR900QD/FOR900D-QD

北恩FOR900QD/FOR900D-QD呼叫中心专用耳机，采用新型麦克风，经声学调试，针对人声语音频段进行声学技术设计，外形精巧、音质清晰、佩戴轻盈舒适，防止瞬间高音输出，适合全天候佩戴。

- ◎ 采用声压平衡技术，可杜绝耳机声压对耳朵造成的疼痛感。
- ◎ 选用蛋白质皮套、声学海绵套，在不损耗音质下佩戴更舒适。
- ◎ 使用新型麦克风声学调试技术，针对人声语音频段声学设计，提高通话时的清晰度。
- ◎ 耳机使用精制柔性钢条，轻巧而恒定的夹持力，佩戴持久舒适。

装 盒 清 单



FOR900QD / FOR900D-QD


麦克风海绵套2个

可 选 购 不 同 的 连 接 线 缆

- QD-B4**
水晶头RJ9
线长0.5m，连接普通电话机或IP话机
- QD-B4.1**
水晶头RJ9
线长0.65m，连接电话机提供闭音和音量调节功能，线序可调节以匹配不同的电话机
- QD-B5**
2个3.5mm金属头
线长1.2m，连接电脑声卡
- QD-B5.1**
2个3.5mm金属头
线长0.5m，连接电脑，外置耳机喇叭音量大小调节、麦克风静音调节
- QD-B6.1**
3.5mm四节金属头
线长0.65m，连接电脑或手机，外置喇叭音量调节、麦克风静音调节
- QD-B6.4**
3.5mm四节金属头
线长0.5m，连接单个音频插口的笔记本电脑或手机
- QD-Type-c**
线长0.5m，连接Type-c插头的手机、电脑、平板
- QD-B7**
USB插头
线长1.8m，连接电脑USB口
- QD-B8**
USB线控
线长1.65m，连接电脑USB口，AI智能主动降噪
- QD-B9**
主动降噪适配器
线长1.65m，连接电脑USB口，内置专用降噪芯片
- QD-A9**
3叉培训线
线长0.4m，连接耳机，培训用

QD 线连接方法

FOR900QD




FOR900D-QD



注：以选配QD-B5连接为例

1. 先把耳机QD头与选配QD-B5连接线QD头对插，直到卡住为止
2. 再把QD-B5连接线的3.5双插头对应连接电脑主机声卡
3. 安装完成

FOR900QD 耳机使用方法



FOR900D-QD 耳机使用方法



关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号令》，简称 China RoHS。
本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2014中限制规定的危险物质，如下所示：

部件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
表面粘贴电子元件	○	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

本产品可以回收，必须按照当地法规处理。



产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)、连接线、连接线插头以及耳机各塑胶部件
- 耳机不能通话，或通话的声音弱小
- 耳机部件出现非人为断裂或破损

不属于保修范围及情况:

- 耳机咪绵、海绵或皮套
- 耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成耳机受损或元器件被击穿
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

hion® 北恩

深圳市北恩汇业通信设备有限公司

地址: 中国深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼

电话: 020-38033687/38033679

网址: www.hion.cn

北恩微信公众号